

**Cinta abrasiva Cubitron™II 947A, 40×815 mm, Granulometria: 40****Dados do pedido**

Número do pedido	558442 40
GTIN	4054596019522
Classe de artigo	53S

Descrição**Modelo:**

Fita abrasiva Cubitron™ II 947A com grão de cerâmica moldado com precisão e óxido de alumínio numa base de tecido X leve. Fita abrasiva flexível para operações de lixamento exigentes em **máquinas portáteis** e **máquinas de fita longa**. Abrasão sem aquecer graças a auxiliares de lixamento.

Tecido X (flexível) para **máquinas portáteis** e máquinas de fita longa.

Utilização:

Para o processamento de todos os aços, especialmente adequada para materiais difíceis de processar, como **aço inoxidável, ligas de níquel, cromo, titânio**, alumínio.

Instrução:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descrição técnica

Granulometria	40
---------------	----

Série	Cubitron™II 947A
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Largura da cinta abrasiva	40 mm
Comprimento da cinta abrasiva	815 mm
Atributo do nome do produto	40×815 mm
Tipo de produto	Cinta abrasiva

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		