

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho, 5 gavetas à esquerda, centro aberto, 4 gavetas à direita, Placa multiplex de faia, 20×20G, Comprimento da placa: 2000



Dados do pedido

Número do pedido	921204 2000
GTIN	4062406086428
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Caixa de gaveta que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Pés com correições de plástico que não danificam o piso.

Corpo de gaveta sempre cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**. Frentes de gavetas de cor variável. Sem arestas interferentes circundantes para uma limpeza e um aproveitamento ideais da superfície com material de separação (caixas, inserções de espuma dura, régua separadoras ranhuradas). Alojamentos de gaveta em grelha de 25 mm.

Sistema de fecho com fechadura de cilindro com pinos com 5 pinos de fecho, inserto de encaixe modular. Adequado para sistema de fecho.

Parte central com caixa aberta recuada para um assento ergonómico.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas (esquerda) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 100, 150, 200

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Ficha de dados

Série	Ready-to-go
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	800 kg
Largura útil da gaveta em G	20
Número de gavetas	9
Profundidade útil da gaveta em G	20
Altura	850 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Altura útil do módulo de gavetas	525 mm
Profundidade da estrutura inferior	700 mm
Superfície do tampo de trabalho	oleado
Comprimento do tampo de trabalho	2000 mm
Largura da estrutura inferior	1900 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Peso	211,4 kg
Largura útil da gaveta	500 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/921204-2000>
