

**Garant****Estação de trabalho de canto para Workstation eLevel, com 1 coluna de elevação, com painel Eluplan cinzento-escuro****Dados do pedido**

Número do pedido	920080
GTIN	4045197169068
Classe de artigo	91P

**Descrição****Modelo:**

Posto de trabalho de canto com tampo de trabalho com 40 mm de espessura e 1 coluna de elevação. Ajuste elétrico contínuo em altura. Apenas em combinação com 2 Workstation eLevel. O comando é programado para 5 unidades de elevação.

**Pintura:**

Peça de pé cinza turvo RAL 7005, não configurável. Coluna de elevação de alumínio anodizado, não configurável. Painel lateral e traseiro cinza claro RAL 7035, revestido a pó, configurável.

**Descrição técnica**

Espessura do tampo de trabalho	40 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até	700 - 1000 mm
Superfície do tampo de trabalho	antiestático, altamente resistente à abrasão, meio duro, não resistente à luz
Largura	1100 mm
Profundidade do tampo de trabalho	1000 mm

Material do tampo de trabalho	Núcleo de madeira ST com revestimento de plástico Eluplan
Peso	65 kg
Revestimento do tampo de trabalho	Eluplan (plástico), (revestimento de linóleo)
Cor da superfície do tampo de trabalho	cinzento escuro
Série	Workstation
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Regulação da altura do posto de trabalho	700-1000 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	100 kg
Modelo de regulação de altura	elétrico
Espessura do tampo	40 mm
Compensação de altura	25 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Posto de trabalho de canto