

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido	08110840B
GTIN	4003644001392
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos HEDI® representam a qualidade “Made in Germany” e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Bobina de cabos HEDI® grande e de alta qualidade em plástico maciço com um diâmetro da bobina de 290 mm e inúmeras funcionalidades ergonómicas e de segurança.

- **Inclinação de 7 graus para maior distância ao solo e transporte confortável.**
- **Suporte e guia de cabos amovível para uma orientação ideal dos cabos.**
- **Ranhuradas de drenagem de água.**
- **Pega rotativa dobrável para utilização individual com a mão direita e esquerda ao enrolar e desenrolar.**
- **É possível a montagem fácil na parede.**
- **Aprovado para a utilização permanente ao ar livre e em espaços húmidos.**
- **Design inovador com inúmeras funcionalidades ergonómicas e de segurança.**
- **Construção em plástico maciço não condutora.**
- **Adequado para aplicações e ambientes extremos.**
- **Inclinação de 7° da bobina para uma melhor drenagem da água.**
- **3 anos de garantia do fabricante.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descrição técnica

Material do cabo	Cabo armado
Potência nominal desenrolado	3500 (16 A) W
resistente a impactos e a salpicos de água	Categoria 2 (K2) conforme BGI
Classe do cabo	H07BQ-F
Tipo de proteção IP	IP 54
Estrutura do cabo	3G1,5
Comprimento do cabo	40 m
Número de tomadas	4
Material da caixa	Plástico maciço
Tensão nominal	250 V
Alimentação de energia	A energia elétrica
Sistema de diagnóstico disponível	sim
Tipo de produto	Bobina de cabos