

Garant**Porca de aperto ER no interior, para ER: 25****Dados do pedido**

Número do pedido	309621 25
GTIN	4062406093457
Classe de artigo	31Z

Descrição**Modelo:**

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.

Porca de fixação interna com rosca externa. **Com ranhuras.**

Indicado para:

Bucha de aperto ER com rosca interna.

Acessórios especiais:

Chave unidirecional (para o tamanho 16), número 613300 tamanho 25.

Anilhas de vedação N.º 309625; 309630; 309635; 309645.

Instrução:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descrição técnica

binário de aperto máximo	55 Nm
Ø exterior D	32 mm
Rosca	M32×1,5

Tamanho da chave SW	24 mm
Comprimento total L	14,5 mm
para ER	25 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo de produto	Porca de aperto