

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	274042 52/75
GTIN	4062406094263
Classe de artigo	21U

## Descrição

**Modelo:**

Para pastilhas de corte n.º 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

**Utilização:**

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274002 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274001 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

**Atenção:**

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

**Instrução:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$  máximo para o primeiro corte.

## Descrição técnica

profundidade máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	28 mm
$\varnothing$ mínimo do 1.º corte $D_1$	52 mm
$\varnothing$ máximo do 1.º corte $D_2$	75 mm
Tipo de inserto	esquerda
Chave de sistema	sim
Largura de incisão $w$	4 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas

