

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 274074 84/130 |
| GTIN | 4062406094874 |
| Classe de artigo | 21U |

Descrição

Modelo:

Para pastilhas de corte n.º 275021 – 275048.

Utilização:

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274004 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274003 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$ máximo para o primeiro corte.

$D_2 = 999$ na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descrição técnica

| | |
|--|--------------------|
| \varnothing mínimo do 1.º corte D_1 | 84 mm |
| \varnothing máximo do 1.º corte D_2 | 130 mm |
| profundidade máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 50 mm |
| Tipo de inserto | direita |
| Chave de sistema | sim |
| Largura de incisão w | 8 mm |
| Tipo de produto | Suporte de lâminas |

