

**Par de luvas 6315, Tamanho das luvas: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	094456 7
GTIN	4059904106963
Classe de artigo	09H

**Descrição****Modelo:**

6315. Luva de proteção contra corte com bom conforto de utilização. Revestimento parcial de PU cinzento para uma boa aderência em ambientes de trabalho secos e ligeiramente húmidos. Não adequada para manusear peças oleosas.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Instrução:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

EN 388 Resistência à perfuração	2
Capacidade de respiração	bom
Tamanho das luvas	7
Forma de ajuste	bom

Sensibilidade tátil	muito bom
Sem DMF	não
EN 388 Resistência ao corte	X
EN 388 Resistência à abrasão	4
Proteção térmica	não disponível
sem silicone	não
EN 388 Resistência ao rasgamento	4
Boa aderência em molhado	moderado
Aderência com óleo	bom
Material do revestimento	PU
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Índice	1
Tecnologia de tricotagem	13G
EN 388	4X42C
material de suporte	HPPE
Revestimento	PU
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Cor	cinzento
Peso	15 g
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	C
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte