

**Par de luvas 6315, Tamanho das luvas: 9****Dados do pedido**

Número do pedido	094456 9
GTIN	4059904107007
Classe de artigo	09H

Descrição**Modelo:**

6315. Luva de proteção contra corte com bom conforto de utilização. Revestimento parcial de PU cinzento para uma boa aderência em ambientes de trabalho secos e ligeiramente húmidos. Não adequada para manusear peças oleosas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Aderência com óleo	bom
EN 388 Resistência ao rasgamento	4
sem silicone	não
Sem DMF	não

Sensibilidade tátil	muito bom
EN 388 Resistência à perfuração	2
EN 388 Resistência à abrasão	4
Material do revestimento	PU
Tamanho das luvas	9
Forma de ajuste	bom
EN 388 Resistência ao corte	X
Proteção térmica	não disponível
Boa aderência em molhado	moderado
Capacidade de respiração	bom
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II
Índice	1
Tecnologia de tricotagem	13G
EN 388	4X42C
material de suporte	HPPE
Revestimento	PU
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Cor	cinzento
Peso	15 g
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	C
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte