

Inserto de broca com ponta em bico HSS, TiN, Ø D: 16mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 232282 16 |
| GTIN | 4062406096441 |
| Classe de artigo | 22F |

Descrição**Versão:**

Aresta de corte HSS intercambiável para uso universal. Sem retificação.
Com quebra-aperas. Aresta de corte pontiaguda para alta estabilidade e autocentragem.
Para furos até precisão IT10.

Nota:

Outros tamanhos, versão com arestas de corte MDI e arestas de corte de 180° disponíveis a pedido.

Descrição técnica

| | |
|--|-----------|
| Avanço f em aço < 900 N/mm ² | 0,14 mm/U |
| Ø D | 16 mm |
| para elemento de base do tipo | 13 |
| Avanço f em INOX > 900 N/mm ² | 0,17 mm/U |
| Número de trocas/cortes | 1 |
| Revestimento | TiN |
| Ângulo da ponta | 132 grau |
| Tipo | TiN |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Óleo de corte | HSS |
| Número de arestas de corte Z | 2 |
| Tipo de produto | Inserto de corte para furar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | Código ISO |
|------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio | adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado | | |
| GG(G) | adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |