

Perfuradora manual de uma velocidade, Tipo: BE750R



Dados do pedido

Número do pedido	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Classe de artigo	07A

Descrição

Modelo:

Potente perfuradora AEG –

- Com design extremamente curto para trabalhar em áreas apertadas.
- Bucha de aperto rápido robusta para a troca rápida de ferramentas.
- Eletrónica com comando da velocidade.
- Design ergonómico e Softgrip para o máximo conforto do utilizador.

Vantagem:

Design extremamente curto.

Material fornecido:

Inclui bucha de aperto rápido de 1,5 – 13 mm, saco de trabalho, cabo de alimentação de 4 m.

Descrição técnica

Área de aperto da bucha	1,5 - 13 mm
Peso	1,8 kg
Consumo energético	750 W
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm

Funcionamento à direita/esquerda	sim
Designação do fabricante	BE750R
Ø máximo da broca espiral em madeira	30 mm
Alojamento da bucha	SSBF 1 – 13
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Faixa de rotação	0 - 3000 r,p,m,
Alimentação de energia	A energia elétrica
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Perfuradora