



Chave de parafusos fina de eletricista para parafusos PlusMinus, Classic Totalmente isolada conforme VDE, Tamanho do perfil: 1



Dados do pedido

Número do pedido	668392 1
GTIN	7610733278435
Classe de artigo	63E

Descrição

Versão:

Cabo e lâmina **totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.

Cabo estreito com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Devido à estrutura de superfície especial, o punho é antideslizante mesmo em mãos molhadas e oleosas.

Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial.

Lâmina reduzida Ø com isolamento de proteção integrado para elementos de mola e parafuso de baixa altitude (lâmina Ø isolamento Ø na área da lâmina frontal).

Utilização:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.

A ponta de saída da chave de parafusos de perfil combinado encaixa perfeitamente nos **parafusos PlusMinus (combinação Pozidriv / fenda)**, que são usados principalmente em componentes de instalação elétrica.

Descrição técnica

Perfil Pozidriv – fenda	1 – 0,7×4,5
comprimento total	175 mm
Tamanho do perfil	1
Comprimento da lâmina	80 mm
Série	VDE clássico
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201

Perfil de saída

Chave de parafusos de perfil
combinado Pozidriv/fenda

Tipo de produto

Chave de parafusos