

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	275000 3
GTIN	4062406098315
Classe de artigo	21H

Descrição

Modelo:

Com flancos retificados.

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274010 – 274026. Barras de mandrilar n.º 274170 – 274171.

Descrição técnica

Largura de incisão w	3 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,08 mm/U
Raio do canto	0,2 mm
Revestimento	TiCN
Óleo de corte	HM
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB9035
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
irregular	adequado		
interrompido	adequado		
máximo a molhado	adequado		