

Garant GRIDLINE

Armário lateral com porta deslizante com rebordo, 26×20G, Altura: 1025**Dados do pedido**

Número do pedido	932130 1025
GTIN	4062406098612
Classe de artigo	9GK

Descrição**Versão:**

Armário de apoio para ferramentas com 60×28G. Com portas deslizantes que podem ser fechadas centralmente com fechadura de cilindro com pinos. É possível o alojamento de gavetas de 26×20G e prateleiras extraíveis de 26×20G em grelha de 25 mm em ambos os lados. **Sem proteção contra extração individual.** Com aresta rolante de 3 lados e tapete de borracha estriado.

Acessórios especiais:

Gavetas adequadas, ver n.º 930633 e n.º 930635, prateleiras extraíveis adequadas, ver n.º 930654 e n.º 930656.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas deslizantes antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

A base n.º 958080 – 958086 NÃO é adequada.

Descrição técnica

Altura	1025 mm
Área útil da gaveta em G	26×20
Altura útil	875 mm
Peso	128 kg

Ficha de dados

Profundidade	700 mm
Profundidade em G	28
Largura	1500 mm
Largura em G	60
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Espessura do material	1,2 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	26x20G
Tipo de produto	Armário auxiliar para máquinas

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/932130-1025>