

**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 212552 ST1400 |
| GTIN             | 4062406098698 |
| Classe de artigo | 21A           |

## Descrição

### Modelo:

- **Pastilha reversível com geometria Wiper melhorada para um processamento eficiente na construção de matrizes e moldes.**
- **É possível poupar imenso tempo devido a um grande salto de linha e grande avanço dos dentes.**
- **Pastilhas reversíveis de fresagem com geometria Wiper radial e axial.**

Precisão de concentricidade de  $\pm 0,020$  mm.

### Recomendação:

Em caso de operações de fresagem plana, reduzir Vc em 30%.

### Instrução:

Valores de referência de aplicação para ae 0,2 mm.

$L_{wa}$  representa o comprimento Wiper axial.

$L_{wr}$  representa o comprimento Wiper radial.

## Descrição técnica

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo                 | ST1400  |
| Raio do canto        | 0,5 mm  |
| Espessura da placa S | 2,38 mm |

|  |  |
|--|--|
| Código ISO da pastilha de corte reversível   | CPHX 060205 ER                           |
| Tipo   | HB4015                                   |
| Óleo de corte                                | HM                                       |
| Comprimento do Wiper axial                   | 1 mm                                     |
| Comprimento do Wiper radial                  | 1,5 mm                                   |
| Raio de corte $R_1$                          | 0,5 mm                                   |
| Avanço $f_z$ em aço < 1400 N/mm <sup>2</sup> | 0,25 mm                                  |
| Número de trocas/cortes                      | 2  |
| Tipo de produto                              | Pastilha de corte reversível para fresar |