

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	212558 HART
GTIN	4062406099176
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Precisão de concentricidade de $\pm 0,020$ mm.

- **Pastilha reversível com geometria Wiper melhorada para um processamento eficiente na construção de matrizes e moldes.**
- **É possível poupar imenso tempo devido a um grande salto de linha e grande avanço dos dentes.**
- **Pastilhas reversíveis de fresagem com geometria Wiper radial e axial.**

Recomendação:

Em caso de operações de fresagem plana, reduzir V_c em 30%.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para a_e 0,2 mm.

L_{wa} representa o comprimento Wiper axial.

L_{wr} representa o comprimento Wiper radial.

Descrição técnica

Tipo	HART
Raio do canto	1 mm
Espessura da placa S	2:38 mm

Código ISO da pastilha de corte reversível	CPHX 060210 ER
Tipo	HB7705
Óleo de corte	HM
Comprimento do Wiper axial	0,5 mm
Comprimento do Wiper radial	0,8 mm
Raio de corte R_1	1 mm
Avanço f_z em aço < 65 HRC	0,15 mm
Número de trocas/cortes	2
Revestimento	TiC
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar