

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	212578 HART
GTIN	4062406099206
Classe de artigo	21A

## Descrição

### Modelo:

Precisão de concentricidade de  $\pm 0,020$  mm.

- **Pastilha reversível com geometria Wiper melhorada para um processamento eficiente na construção de matrizes e moldes.**
- **É possível poupar imenso tempo devido a um grande salto de linha e grande avanço dos dentes.**
- **Pastilhas reversíveis de fresagem com geometria Wiper radial e axial.**

### Recomendação:

Em caso de operações de fresagem plana, reduzir  $V_c$  em 30%.

### Instrução:

Valores de referência de aplicação para  $a_e$  0,2 mm.

$L_{wa}$  representa o comprimento Wiper axial.

$L_{wr}$  representa o comprimento Wiper radial.

## Descrição técnica

Tipo	HART
Raio do canto	1 mm
Espessura da placa S	3,97 mm

Código ISO da pastilha de corte reversível	CPHX 09T310 ER
Tipo	HB7705
Óleo de corte	HM
Comprimento do Wiper axial	0,5 mm
Comprimento do Wiper radial	0,8 mm
Raio de corte $R_1$	1 mm
Avanço $f_z$ em aço < 65 HRC	0,15 mm
Número de trocas/cortes	2
Revestimento	TiC
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar