



## Retificadora angular pneumática, Tipo: 3550-120



### Dados do pedido

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 079315 3550-120 |
| GTIN             | 015451780425    |
| Classe de artigo | 03R             |

### Descrição

#### Modelo:

- **Motor de 1,5 CV com 1100 W de potência.**
- **Tampa protetora ajustável sem chave.**
- **Capacidade de disco de 125 mm.**
- **Alavanca de segurança estética e otimizada.**

Retificadora angular **compacta** e **potente** para uma vida útil máxima em aplicações exigentes com até 1000 horas de intervalos de manutenção. Pega ergonómica e com amortecimento de vibrações. Tampa protetora ajustável sem chave. **Rosca do fuso M14.**

### Descrição técnica

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Designação do fabricante           | CP3550-120AA5 |
| Peso                               | 1,9 kg        |
| Ruído de trabalho                  | 84 dB(A)      |
| quantidade de ar necessária máxima | 1560 l/min    |
| Potência de saída                  | 1100 W        |
| n.º máximo de rotações             | 12000 r,p,m,  |
| Ø máximo do disco                  | 125 mm        |

|   |                      |
|---|----------------------|
| tamanho recomendado da mangueira (Ø interior) | 13 mm                |
| vibração máxima conforme EN                   | 9,8 m/s <sup>2</sup> |
| Ligação de ar comprimido                      | 3/8 polegada         |
| Rosca de ligação                              | NPT                  |
| Tipo de produto                               | Retificadora angular |