



Dados do pedido

Número do pedido	972801 B
GTIN	2050002081628
Classe de artigo	98E

Descrição

Modelo:

Completamente isenta de metal, exceto a ligação de contacto (sem contacto de metal com a pele). Fibra condutora tecida na pulseira e plástico condutor de eletricidade no interior do fecho. De série com uma ligação de botão de 4,0 mm (compatibilidade internacional). As pulseiras de ligação à terra podem ser ajustadas individualmente à circunferência do pulso do utilizador. As pulseiras podem ser lavadas a 30 °C.

Descrição técnica

Ø do botão de pressão	4 mm
ajustável individualmente ao perímetro do pulso	sim
Comprimento	240 mm
Cor	azul
Largura	22 mm
Ligação à terra para pessoas	primário
sem metal	sim
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Lavar	Roupa de cor a 30 °C
Tipo de produto	Pulseira de ligação à terra