

Módulo de ligação à terra Botão de pressão 10,3 mm, Ligação do botão de pressão: INT2W



Dados do pedido

Número do pedido	972827 INT2W
GTIN	4057989025414
Classe de artigo	98E

Descrição

Modelo:

Módulo de ligação à terra (equipado com resistência de proteção de pessoas de $1 \text{ M}\Omega$) para a ligação fácil à massa ESD através do olhal roscado. Cabo liso (1,5 m).

Contacto: 2x botão de 10,3 mm.

Instrução:

O n.º 972827 tam. INT2W é o mais adequado para o uso internacional, porque a ligação é feita através de uma olhal roscado. Os módulos de ligação à terra n.º 972821 tam. DE1W, n.º 972823 tam. DE3 e n.º 972825 tam. DE6W só podem ser ligados através de um adaptador correspondente. Deve-se prestar atenção que os adaptadores também sejam condutores de ESD.

Também adequado para o uso internacional.

Descrição técnica

Número de botões de pressão	2
Ø do botão de pressão	10,3 mm
indicado para aplicação internacional	sim
Ligação à massa ESD	Olhal aparafusado
Ligação à terra para pessoas	secundário
Tipo de cabo	liso

Comprimento do cabo	1,5 m
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Módulo de ligação à terra