

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273665 1,15
GTIN	4045197719218
Classe de artigo	21L

## Descrição

**Utilização:**

Com suporte para perfuração para largura de placa de 3 mm.

**Instrução:**

Os suportes de lâminas têm de ser reconicionados para corresponder à largura de incisão.

## Descrição técnica

para anel de retenção conforme DIN 471/472	1 mm
$a_r$	1,4 mm
Largura de incisão w	1,15 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P
Aplicação secundária	K
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7010
Ranuras conforme norma	DIN 471
Ranuras conforme norma	DIN 472

Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		