

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273698 1,5
GTIN	4045197719331
Classe de artigo	21J

## Descrição

**Modelo:**

Quebra-aperas para pequenos diâmetros e redução da força de corte.

## Descrição técnica

Largura de incisão w	1,5 mm
Tolerância da largura de incisão w	$\pm 0,03$ mm
Avanço f	0,03 - 0,12 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Revestimento	sem revestimento
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Tipo	CU7025
Raio do canto R	0,2 mm
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível  
para ranhuragem**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
contínuo	adequado		
seco	adequado		