



## Dados do pedido

Número do pedido	085926 66
GTIN	5012095608417
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.
- Resistência à corrosão e proteção de superfície devido à superfície revestida de borracha.
- O revestimento de borracha aumenta as forças de retenção laterais.
- Núcleo magnético em neodímio.

### Utilização:

Em superfícies pintadas, sem riscar ou escorregar.

## Descrição técnica

Altura com rosca	23,5 mm
Material da superfície	revestido a borracha
Força de retenção nominal	180 N
Altura	8,5 mm
Ø	66 mm
Rosca	M8 mm
Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

