



### Cone para brocas de placas Forma ADB, SK 40, para Ø da haste D<sub>1</sub>: 20



#### Dados do pedido

Número do pedido	301285 20
GTIN	4062406104948
Classe de artigo	31A

#### Descrição

##### Versão:

- Posição do pino roscado para escareado cónico na broca maciça deslocada em 0,4 mm.
- Ao apertar, o maior Ø do sistema é apertado contra a superfície de contacto.
- O melhor suporte resultante permite uma maior taxa de alimentação.
- Alta precisão de concentricidade devido à superfície de contacto plana de 3 µm.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

##### Utilização:

Para alojamento de todas as brocas maciças normalizadas conforme DIN 6595, Parte 1.

##### Indicado para:

Todas as brocas maciças com haste cilíndrica conforme DIN 6595, parte 1.

##### Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, parafusos sobresselentes n.º 309907, 309908.

#### Descrição técnica

para Ø da haste D <sub>1</sub>	20 mm
Ø exterior D	40 mm
Projeção medida A	65 mm
Alojamento	SK 40
Norma de alojamento	ISO 7388-1

## Ficha de dados

Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Euro Balluffchip	sim
Tipo de produto	Alojamento da broca maciça

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/301285-20>