

SWISS TOOLS

Haste da Suporte de rosca com amortecimento de vibrações, PSC, Ø da haste/Ø D – medida A: 63/25-150



Dados do pedido

Número do pedido	320408 63/25-150
GTIN	2050001772633
Classe de artigo	36D

Descrição

Versão:

- Para operações de torneamento eficientes.
- Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

Utilização:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

Nota:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826 – 264827.

Descrição técnica

Projeção medida A	150 mm
Ø da haste	63 mm
Ø D	25 mm
Alojamento	PSC
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar