

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273751 16/1,5 |
| GTIN | 4045197720054 |
| Classe de artigo | 21W |

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Parafuso | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Largura funcional L_4 | 16 mm |
| Comprimento da cabeça L_1 | 26 mm |
| Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$ | 4,5 mm |
| Largura de incisão w | 1,5 mm |
| Comprimento total L | 100 mm |
| Largura da haste b | 16 mm |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | não |
| perfuração axial possível | sim |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |

Acessórios

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Parafuso de aperto Tipo 4 | 279815 4 |
| Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |