

Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna, 1,5×D, Tipo: 25**Dados do pedido**

Número do pedido	232271 25
GTIN	4062406105839
Classe de artigo	22G

Descrição**Versão:**

Com refrigeração interna.

Com ranhuras retas.

Para furos até precisão IT10.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	52,5 mm
área de $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Tamanho do cone Morse MK	4
Parafusos tensores	232990 TX15
Número de arestas de corte Z	2
Versão	1,5×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis