

Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna, 12×D, Tipo: 36**Dados do pedido**

Número do pedido	232275 36
GTIN	4062406106089
Classe de artigo	22G

Descrição**Versão:**

Com refrigeração interna.

Para furos até precisão IT10. **Com ranhuras retas.**

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Reduzir os valores de avanço f em 10% e os valores v_c em 30%.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	432 mm
área de $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Tamanho do cone Morse MK	4
Parafusos tensores	232990 TX20
Número de arestas de corte Z	2
Versão	12×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis