

mato



Dados do pedido

Número do pedido	083582
GTIN	4016553041311
Classe de artigo	08H

Descrição

Modelo:

Versão industrial de elevada qualidade (falsa lubrificação excluída) com fixação contínua da biela. É possível o enchimento com massa solta (conteúdo 500 cm³) ou com cartucho (conteúdo 400 g).

Bomba de lubrificação com alavanca manual profissional com sistema de curso curto, **válvula de enchimento / purga**.

Norma:

DIN 1283

Material fornecido:

Inclui **mangueira de borracha reforçada** de segurança de Ø 13 mm, bocal de fixação hidráulico de 4 mordentes.

Descrição técnica

Rosca de ligação da mangueira	R1/8 polegada
Pressão de teste	800 bar
Pressão de trabalho	400 bar
Índice	400 g
Atributo do nome do produto	400 g
Tipo de produto	Bomba de lubrificação

Acessórios

Cartucho de massa lubrificante multiusos para Bombas de lubrificação standard Tipo UNI

083590 UNI

Cartucho de massa lubrificante multiusos para Bombas de lubrificação standard Tipo PLUS

083590 PLUS