



### Nível de bolha de ar de alumínio, Comprimento: 250



#### Dados do pedido

Número do pedido	467020 250
GTIN	4045197722485
Classe de artigo	41H

#### Descrição

##### Versão:

Perfil de alumínio anodizado com paredes espessas e rigidez de flexão muito elevada. Superfície de medição prismática e plana para um alinhamento perfeito em superfícies, tubos e arestas. Nível de bolha de ar horizontal sem arestas com efeito de aumento para uma visão sem distorção da bolha de ar.

##### Versão do texto publicitário:

Perfil de alumínio anodizado com paredes espessas e rigidez de flexão muito elevada. Superfície de medição prismática e plana para um alinhamento perfeito em superfícies, tubos e arestas. Nível de bolha de ar horizontal sem arestas com efeito de aumento para uma visão sem distorção da bolha de ar. **Limite de erro para a medição da viragem: 0,75 mm/m.**

#### Descrição técnica

Comprimento	250 mm
Limite de erro na posição normal	0,5 mm/m
Limite de erro na medição acima da cabeça	0,75 mm/m
Secção transversal	24 x 55 mm
Tipo de produto	Nível de bolha de ar