

**Manga de lixa de retalho (ZA) grão 120 fino, Ø do casquilho×largura do casquilho: 30X30****Dados do pedido**

Número do pedido	553823 30X30
GTIN	4045197723208
Classe de artigo	52E

Descrição**Versão:**

O casquilho de lixa é mantido no lugar pela dilatação do corpo de borracha a altas velocidades. O casquilho pode ser utilizado em toda a sua largura, é antideslizante e rápido e fácil de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da ranhura). Apenas compatível com sistemas de suporte de casquilhos de lixa com lixação de superfície.

Lâminas de lixa em tecido de corindo de zircônio (ZA) dispostas densamente em torno de um núcleo estável. Devido ao desgaste uniforme de determinadas lâminas, é libertado novo tecido abrasivo constantemente, aumentando consideravelmente a vida útil e o desempenho de desbaste.

Utilização:

Os casquilhos de lixa são usados principalmente para trabalhos de retificação de superfícies que requerem mais processamento do material, mesmo nas arestas.

Para trabalhos agressivos de retificação de superfície como alternativa a casquilhos de lixa ou a retificadoras de lâminas. Utilize apenas no sentido de funcionamento do corpo portante; o sentido de funcionamento está indicado no núcleo do casquilho.

Indicado para:

Suporte de casquilhos de lixa n.º 553600.

Descrição técnica

Largura do casquilho	30 mm
n.º máximo de rotações	19100 r,p,m,
Granulometria	120
Ø do casquilho	30 mm
Ø exterior	45 mm
Grau de finura	fino
Abrasivo	Corindo de zircónio
Abreviatura abrasivo	ZA
Forma do casquilho	cilíndrico
Tipo de produto	Manga abrasiva de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Suporte de manga abrasiva com fenda, eixo - 6 mm Ø da cabeça×comprimento da cabeça 30X30

553600 30X30