

Garant GRIDLINE

Caixa 16G, com gavetas, 12x20G, Altura/número de gavetas: 300/2**Dados do pedido**

Número do pedido	927300 300/2
GTIN	4062406108120
Classe de artigo	9GG

Descrição**Modelo:**

Caixa de gaveta em construção de aço estável. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. **Puxadores de alumínio** com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 150

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Peso	24,7 kg
Altura	300 mm
Profundidade	650 mm
Número de portas	0
Altura frontal das gavetas	75 mm
Altura frontal das gavetas	150 mm

Largura	400 mm
Altura útil para gavetas	225 mm
Largura útil da gaveta	300 mm
Altura útil	225 mm
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Número de gavetas	2
Área útil da gaveta em G	12×20
Largura útil	350 mm
Largura útil da gaveta em G	12
Profundidade útil da gaveta em G	20
Número de prateleiras extraíveis	0
Espessura do material	1 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	12×20G
Tipo de produto	Caixa da bancada de trabalho

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Caixa 16G, para equipamento personalizado com gavetas Altura 300	927412 300
Gaveta Altura frontal das gavetas 150	927500 150
Gaveta Altura frontal das gavetas 75	927500 75
Capas de topo para puxadores 20 peças Tipo 10	951025 10