

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Caixa 16G com porta de articulação direita, Altura/número de gavetas: 600



Dados do pedido

Número do pedido	927310 600
GTIN	4062406108359
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Caixa de gaveta em construção de aço estável. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. **Puxadores de alumínio** com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Porta com batente à direita.

Equipamento:

Altura da porta mm: 525

Número de prateleiras de altura regulável: 1

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó**. **O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Tam. 600 e 700 apenas adequados para as bancadas de trabalho Ready-to-go.

Descrição técnica

Largura	400 mm
Batente da porta	direita

Ficha de dados

Largura útil	350 mm
Altura	600 mm
Número de gavetas	0
Profundidade	650 mm
Peso	21,4 kg
Número de portas	1
Altura útil da porta	525 mm
Altura da porta	525 mm
Altura útil	525 mm
Espessura do material	1 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de produto	Caixa da bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/927310-600>