

## Ficha de dados

Garant GRIDLINE

### Caixa 16G deslocável, para equipamento personalizado com gavetas, 12x20G, Altura da caixa: 400



#### Dados do pedido

Número do pedido	927430 400
GTIN	4062406109714
Classe de artigo	9GG

#### Descrição

##### Versão:

Caixa 16G móvel, para equipamento personalizado com gavetas, em construção de aço estável. Com caixa de plástico ABS e punhos de empurrar de Haptoprene bicomponente. Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis, Ø 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas. Rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

##### Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

##### Nota:

Ao equipar as caixas com gavetas deve-se observar que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulte na altura útil da caixa.

##### A caixa só pode ser equipada com gavetas n.º 927505!

Não colocar por baixo dos postos de trabalho com ajuste elétrico da altura n.º 920301 – 920316.

#### Descrição técnica

com rebordo	sim
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim

## Ficha de dados

Número de rodas fixas sem travão immobilizador	2
Revestimento que não deixa vestígios	sim
Largura	400 mm
Altura	600 mm
ComfortClose	não
Ø da roda	125 mm
Número de rodas orientáveis com travão immobilizador	2
Peso	20,9 kg
Número de gavetas	0
capacidade de carga máxima	600 kg
Altura útil do módulo de gavetas	325 mm
Número de portas	0
Altura útil	325 mm
Profundidade	650 mm
Modelo	deslocável
Modelo	para equipamento personalizado
Altura útil para gavetas	325 mm
Caixa aberta em cima	não
Número de prateleiras extraíveis	0
Espessura do material	1 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	12x20G
Tipo de produto	Bloco de gavetas de oficina

## Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/927430-400>