

**Mandril de superfície, SK 40, Ø de fixação D1: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302425 6
GTIN	4062406110048
Classe de artigo	32A

**Descrição****Versão:**

Rosca interior para aperto manual.

**Utilização:**

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais conforme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Descrição técnica**

Ø exterior D	25 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	6 mm
Projeção medida A	50 mm
Comprimento total L	143 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Rosca M	M16
Alojamento	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	DIN 2080
Concentricidade	≤ 3 µm
Tipo de produto	Mandril de superfície

---

## Acessórios

Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de  
fixação D1 6

---

309900 6