

Mandril de superfície, SK 40, Ø de fixação D1: 20mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 302425 20 |
| GTIN | 4062406110093 |
| Classe de artigo | 32A |

Descrição**Versão:**

Rosca interior para aperto manual.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais conforme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------|
| Comprimento total L | 156 mm |
| Rosca M | M16 |
| Projeção medida A | 63 mm |
| Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 20 |
| Ø de fixação D ₁ | 20 mm |
| Ø exterior D | 52 mm |
| Alojamento | SK 40 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma de alojamento | DIN 2080 |
| Concentricidade | ≤ 3 µm |
| Tipo de produto | Mandril de superfície |

Acessórios

Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de
fixação D1 20

309900 20