

**Cone porta-fresas combinado, SK 50 A = 55, Ø do mandril d1: 40****Dados do pedido**

Número do pedido	302515 40
GTIN	4062406111120
Classe de artigo	32A

Descrição**Versão:**

Rosca interior para aperto manual.

Utilização:

Com mola de ajuste – para fresas **com ranhura longitudinal**, p. ex. DIN 841.

Com anel arrastador – para fresas com **ranhura transversal**, DIN 1880.

Material fornecido:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840.

Descrição técnica

Comprimento total L	209 mm
Anel arrastador sobressalente n.º 309870	40
Projeção medida A	55 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L ₃ com anel arrastador	27 mm
chave especial adequada n.º 309840	40
Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	41 mm
Rosca M	M24

Ficha de dados

Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	40
Ø de fixação D ₁	40 mm
Alojamento	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Norma de alojamento	DIN 2080
Concentricidade	≤ 6 µm
Tipo de produto	Mandril de encaixe para fresa