

Garant GRIDLINE

**Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,
20x20G, Altura frontal das gavetas: 300****Dados do pedido**

Número do pedido	927805 300
GTIN	4062406111946
Classe de artigo	9GG

Descrição**Versão:**

Gavetas 100% de extensão total em construção de aço estável com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Novo conceito de gaveta para um equipamento ideal com material de separação.

Com **desbloqueio individual de gavetas com uma mão** que evita a abertura durante o transporte. Para equipar bancadas de trabalho e caixas móveis.

Indicado para:

Todas as caixas 24G.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Altura frontal	300 mm
Área útil da gaveta em G	20x20
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Altura útil	275 mm

Peso	13 kg
Largura útil em G	20
Profundidade útil em G	20
Área de aplicação	Carro de montagem
Largura útil	500 mm
#Profundidade útil	500 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	sim
Espessura do material	1 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	20×20G
Tipo de produto	Gaveta