

Ficha de dados

Garant

Cone de expansão hidráulica estreito, SK 40 A = 80, Ø de fixação D1: 10



Dados do pedido

Número do pedido	302089 10
GTIN	4062406114831
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

- Design extremamente fino (contorno de 3°)
- Estrutura de superfície refinada.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- É possível ajustar o comprimento axial.
- Hastes torneadas.
- Uso de buchas redutoras possível.

Utilização:

Especialmente na construção de ferramentas e moldes. **Onde é necessário um contorno de interferência reduzido.** Para perfuração, mandrilagem e fresagem. Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Material fornecido:

Inclui chave sextavada com cabo em T.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, buchas redutoras n.º 302135 – 302187.

Descrição técnica

Ø D ₂	16 mm
Projeção medida A	80 mm
Ø D ₃	20,4 mm
Ø exterior D	49,5 mm

Ficha de dados

Ø de fixação D ₁	10 mm
L ₂	41 mm
Alojamento	SK 40 A = 80
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Furo Balluffchip	sim
Tipo de produto	Mandril de expansão hidráulico

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302089-10>