

**Alojamento 90°, cilíndrico com IK curto, Tipo: 24****Dados do pedido**

Número do pedido	239740 24
GTIN	4062406115753
Classe de artigo	23A

**Descrição****Versão:**

Em versão compatível com NC com Ø de haste reta para alojamento padronizado em **mandris de expansão hidráulicos** ou **de alta precisão** para máxima precisão e segurança processual.

**Nota:**

Ter em atenção o tamanho do alojamento do suporte e das cabeças escareadoras. Outros alojamentos n.º 210550 – 210582 e n.º 212000.

**Descrição técnica**

Comprimento útil $L_1$	84 mm
binário de aperto recomendado	25 Nm
indicado para furo contínuo de Ø	26,21 - 32,2 mm
indicado para furo de base de Ø	30,21 - 40,2 mm
Ø da haste $D_5$ h6	25 mm
Comprimento total L	142 mm
Série	TopCut
Refrigeração interior	sim
Haste	DIN 6535 HA com h6
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca

