

Waldmann **Unidade de iluminação TAMETO, indicado para tipo: 2000****Dados do pedido**

Número do pedido	928608 2000
GTIN	4013330060718
Classe de artigo	93L

Descrição**Modelo:**

Unidade de iluminação completa com corpo da luz e cabo de ligação para instalar no interruptor n.º 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (ficha industrial). Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma boa deteção de cor através de uma distribuição espectral equilibrada, bem como uma elevada nitidez de contorno e contraste. Temperatura de cor/cor de luz de aprox. 4000 K.

Neste candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.

Unidade de iluminação LED com caixa de alumínio anodizado incolor e plástico preto.

Antiencandeamento através de painel de prismas cónicos PMMA. A unidade de iluminação tem uma regulação contínua da intensidade e o design fechado protege-a contra impurezas. Ligação através do sistema de encaixe industrial para uma cablagem em série fácil.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Indicado para:

Consola com braços de suporte n.º 928055, 928056, 972086 e 972087.

Descrição técnica

Comprimento	1920 mm
Peso	6 kg
Não ofuscante e sem cintilação	sim
Tecnologia LED	sim
Fluxo luminoso	3700 lm

Profundidade da caixa da lâmpada	167 mm
Consumo energético	40 W
Comprimento da caixa da lâmpada	1490 mm
indicado para tipo	2000 mm
Profundidade	187 mm
com regulação contínua da intensidade	sim
Temperatura da cor	4000 K
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tensão nominal	250 V
Tipo de conector de entrada	Sistema de encaixe GST
Interruptor de ligar/desligar	sim
Tipo de proteção IP	IP 20
Espessura do material	1 mm
Tipo de produto	Lâmpada de instalação à superfície