

Garant**Unidade de iluminação LED para Multifix, Comprimento: 780mm****Dados do pedido**

Número do pedido	928630 780
GTIN	4062406117528
Classe de artigo	91P

Descrição**Modelo:**

Unidade de iluminação completa com corpo da luz e cabo de ligação para instalar no interruptor n.º 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (ficha industrial). Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma boa deteção de cor através de uma distribuição espectral equilibrada, bem como uma elevada nitidez de contorno e contraste. Temperatura de cor/cor de luz de aprox. 4000 K.

Neste candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.

Unidade de iluminação LED para a fixação em calhas Multifix. Montagem através de esquadro aplicado lateralmente com alojamento com ranhura em T. Caixa de chapa de aço em prata. A iluminação pode ser regulada de forma contínua e comutada individualmente com um interruptor de ligar/desligar integrado.

Indicado para:

Calha Multifix n.º 928201 e n.º 928206 a partir de tam. 1000, n.º 955340 tam. 940.

Descrição técnica

Número de interruptores de ligar/desligar	1
Profundidade	60 mm
Consumo energético	18 W
Altura de montagem	82 mm
Série	Workstation
Série	Multifix

Fluxo luminoso	1260 lm
Profundidade da caixa da lâmpada	30 mm
Temperatura da cor	4000 K
Tecnologia LED	sim
Comprimento da caixa da lâmpada (2 unidades cada)	300 mm
Altura	40 mm
Peso	3 kg
Comprimento	780 mm
Profundidade de montagem	92 mm
Não ofuscante e sem cintilação	sim
Alimentação de energia	A energia elétrica
Interruptor de ligar/desligar	sim
Tipo de conector de entrada	Sistema de encaixe GST
Tensão nominal	250 V
Tipo de produto	Lâmpada de instalação à superfície