

**Garant****Unidade de iluminação LED na parte lateral, Consumo energético: 15W****Dados do pedido**

Número do pedido	928620 15
GTIN	4062406117504
Classe de artigo	91P

**Descrição****Modelo:**

Unidade de iluminação completa com corpo da luz e cabo de ligação para instalar no interruptor n.º 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (ficha industrial). Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma boa deteção de cor através de uma distribuição espectral equilibrada, bem como uma elevada nitidez de contorno e contraste. Temperatura de cor/cor de luz de aprox. 4000 K.

Neste candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.

Unidade de iluminação LED para a fixação lateral à estrutura de colunas de suporte. A iluminação pode ser rodada continuamente em 180° para obter uma iluminação ideal. Cada unidades pode ser comutada individualmente com um interruptor de ligar/desligar integrado.

**Indicado para:**

Colunas de suporte n.º 928010, n.º 928020, n.º 928030 e n.º 928075 e n.º 928076.

**Pintura:**

Caixa prata semelhante a RAL 9006.

**Descrição técnica**

Altura de montagem	120 mm
Profundidade da caixa da lâmpada	30 mm
Profundidade	60 mm
Comprimento	455 mm

de rotação contínua	180 grau
Comprimento da caixa da lâmpada	300 mm
Fluxo luminoso	630 lm
Número de interruptores de ligar/desligar	1
Série	Workstation
Consumo energético	15 W
Tecnologia LED	sim
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de conector de entrada	Sistema de encaixe GST
Interruptor de ligar/desligar	sim
Tensão nominal	250 V
Tipo de produto	Lâmpada de instalação à superfície