

Waldmann **Candeeiro de braço articulado PARA.MI, Tipo: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	928660 8
GTIN	2050002019027
Classe de artigo	93L

Descrição**Modelo:**

Tecnologia LED de alta qualidade e sem manutenção com 108 LED. Com tecla de operação na cabeça da lanterna e desligamento automático ajustável. Com regulação contínua da intensidade. Temperatura de cor branco quente com aprox. 3000 K.

No candeeiro estão montadas lâmpadas LED. A fonte de luz (lâmpadas LED) pode ser substituída pelo fabricante. A unidade de operação (fonte de alimentação e cabo) pode ser substituída pelo cliente.

Material fornecido:

Incluindo grampo de mesa. Área de aperto de 0 – 70 mm. Cabo de ligação de 3,0 m com ficha elétrica.

Pintura:

Cinzentos prateado

Descrição técnica

Cor da luz	branco morno K
Lâmpada	LED
Comprimento do cabo de ligação	3 m

Altura do corpo da lâmpada	11,5 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Número de LEDs	108
Largura do corpo da lâmpada	117 mm
Comprimento do corpo da lâmpada	101 mm
Consumo energético	7 W
Iluminação de intensidade regulável	sim
Lâmpada intercambiável	não
Tensão nominal	250 V
Temperatura da cor	3000 K
Altura total	1070 mm
Interruptor de ligar/desligar	sim
Tipo de conector de entrada	C
Tipo de produto	Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho