

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	551943 ZY0608
GTIN	4062406117856
Classe de artigo	51G

## Descrição

**Modelo:**

**Pontas de polir em material PU elástico** cobertas com grão de diamante na superfície circunferencial. Os grãos de diamante ligados proporcionam um grau significativamente maior de utilização em comparação com grãos de diamante soltos em pastas de polir.

**Utilização:**

Trabalhos de polimento com máxima flexibilidade e mais ajustados aos contornos.

## Descrição técnica

Ø da cabeça	6 mm
Ø da haste	3 mm
velocidade periférica recomendada	1 - 2 m/s
Comprimento da cabeça	8 mm
Abrasivo	Diamante
Abreviatura abrasivo	D
Grau de finura	Pré-polidor

Atributo do nome do produto

D126

Tipo de produto

Ponta de polir

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
Metal duro (HM)	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		