

## Ficha de dados

Garant GRIDLINE

### Bancada de trabalho Vario, móvel, altura 850 mm, Placa multiplex de faia, 20x20G, Comprimento da placa mm/número de gavetas: 1000



#### Dados do pedido

Número do pedido	923504 1000
GTIN	4062406118303
Classe de artigo	9GG

#### Descrição

##### Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com prateleira de armazenamento com 300 mm de profundidade. Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios. Rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável.

##### Material fornecido:

2 x peças de pé com rodas, 2 x pares de esquadros, prateleira de armazenamento, tampo de trabalho.

##### Pintura:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

#### Descrição técnica

Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Pega de empurrar	não
capacidade de carga máxima do dispositivo de transporte	250 kg

## Ficha de dados

Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Série	vario
Série	vario
Peso	50,3 kg
Ø da roda fixa	125 mm
Altura	850 mm
ComfortClose	não
rebaixável	não
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Revestimento que não deixa vestígios	sim
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Material roda	Poliuretano
Superfície do tampo de trabalho	oleado
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Material do tampo de trabalho	Multiplex de faia
Ø da roda orientável	125 mm
Para-choques	não
Número de gavetas	0
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	250 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	20x20G

Tipo de produto

Bancada de trabalho móvel

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/923504-1000>