

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Módulo de canto com painel Eluplan cinzento-escuro, Comprimento do tampo de trabalho: 1000



Dados do pedido

Número do pedido	920103 1000
GTIN	4062406119591
Classe de artigo	91P

Descrição

Versão:

Posto de trabalho de canto para Workstation. Versão simples com esquadros de apoio de chapa de aço, pé de suporte ajustável em altura, **150 kg** de capacidade de carga. Possibilidade de ajuste de altura manual.

Indicado para:

Workstation mLevel.

Pintura:

Peça de pé antracite RAL 7016 (não configurável), **painéis laterais e traseiros** cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descrição técnica

Regulação de altura contínua	não
Peso	32 kg
Série	Workstation
Largura	1000 mm

Ficha de dados

Revestimento do tampo de trabalho	Eluplan (plástico), (revestimento de linóleo)
Com saída na profundidade do tampo	800 mm
Material do tampo de trabalho	Núcleo de madeira ST com revestimento de plástico Eluplan
Princípio da regulação de altura	montagem completa
Superfície do tampo de trabalho	Revestimento antiestático, altamente resistente à abrasão, de resistência média, não resistente à luz
Profundidade do tampo de trabalho	1000 mm
Espessura do revestimento	2 mm
Profundidade	800 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até	700 - 1000 mm
Cor da superfície do tampo de trabalho	cinzento escuro
Painel de comando com visor e função de memória	não
Espessura do tampo de trabalho	40 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Regulação da altura do posto de trabalho	700-1000 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	150 kg
Modelo de regulação de altura	mecânico
Espessura do tampo	40 mm
Compensação de altura	25 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Posto de trabalho de canto