

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Módulo de canto com painel Eterlux de cor clara, Comprimento do tampo de trabalho: 1000



Dados do pedido

Número do pedido	920104 1000
GTIN	4062406119607
Classe de artigo	91P

Descrição

Versão:

Posto de trabalho de canto para Workstation. Versão simples com esquadros de apoio de chapa de aço, pé de suporte ajustável em altura, **150 kg** de capacidade de carga. Possibilidade de ajuste de altura manual.

Indicado para:

Workstation mLevel.

Pintura:

Peça de pé antracite RAL 7016 (não configurável), **painéis laterais e traseiros** cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descrição técnica

Profundidade do tampo de trabalho	1000 mm
Material do tampo de trabalho	Núcleo de madeira ST com revestimento Eterlux
Comprimento do tampo de trabalho	1000 mm
Cor da superfície do tampo de trabalho	cinzento claro

Ficha de dados

Peso	32 kg
Espessura do revestimento	2,7 mm
Com saída na profundidade do tampo	800 mm
Largura	1000 mm
Painel de comando com visor e função de memória	não
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até	700 - 1000 mm
Espessura do tampo de trabalho	40 mm
Princípio da regulação de altura	montagem completa
Regulação de altura contínua	não
Série	Workstation
Profundidade	800 mm
Superfície do tampo de trabalho	Revestimento muito resistente aos riscos e ao calor
Revestimento do tampo de trabalho	Eterlux (melamina / resina fenólica)
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Regulação da altura do posto de trabalho	700-1000 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	150 kg
Modelo de regulação de altura	mecânico
Espessura do tampo	40 mm
Compensação de altura	25 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Posto de trabalho de canto