

Ficha de dados



Serra de sabre sem fio, Tipo: M12CHZ2



Dados do pedido

Número do pedido	078219 M12CHZ2
GTIN	4002395006632
Classe de artigo	03L

Descrição

Versão:

Serra de sabre compacta sem fio Milwaukee para trabalhar em zonas de difícil acesso.

- **Eletrónica para comando contínuo do número de cursos e proteção contra sobrecarga.**
- **Sistema de troca rápida de folha de serra sem ferramentas FIXTEC.**

Com potente motor POWERSTATE™ sem escovas.

Material fornecido:

Inclui mala/saco de transporte, 2 baterias, carregador rápido e folha de serra.

Nota:

Para folhas de serra de sabre, ver a partir do n.º 588600.

Para baterias e carregadores adequados, ver os números 073801 – 073840.

Descrição técnica

Particularidade	FIXTEC, LED
Tensão da bateria	12 V
vibração máxima conforme EN	6,5 m/s ²
Capacidade da bateria	2 Ah
Número de cursos	0 - 3000 r,p,m,
Comprimento do curso	16 mm
Designação do fabricante	M12CHZ-202X

Ficha de dados

Peso	1,5 kg
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Tipo de bateria	Ião de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	2
Tipo de produto	Serra