

## Retificadora reta, Tipo: 722324



### Dados do pedido

Número do pedido	077261 722324
GTIN	4014586880594
Classe de artigo	03F

### Descrição

#### Modelo:

- **Retificadora reta extremamente prática.**
- **Funcionamento suave através de fuso com apoio múltiplo.**
- **Motor potente com elevada capacidade de tração.**
- **Graças ao controlo de velocidade, é excelentemente adequada para o tratamento de aço inoxidável e também para trabalhos de retificação e polimento.**
- **Adequada para pontas de esmerilar e fresas de metal duro.**

Retificadora reta universal para trabalhar em zonas de difícil acesso. O pescoço fino e prático permite retificação de interiores.

#### Material fornecido:

Inclui pinça de aperto com  $\varnothing$  6 mm, 2 chaves de aperto tam. 13 e tam. 17.

#### Instrução:

As retificadoras retas estão homologadas adequadas para o uso de fresas rotativas com um  $\varnothing$  de até 12 mm.

### Descrição técnica

Designação do fabricante	GSZ4-280EL
Comprimento do cabo	4 m
Consumo energético	350 W
vibração máxima conforme EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Peso	1,5 kg
pré-seleção eletrónica do número de rotações	sim
Faixa de rotação	13000 - 28000 r,p,m,
Ø máximo da pinça de aperto	6 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Retificadora reta

---

## Acessórios

Pinça de aperto para retificadora reta Ø da pinça de aperto 6	077268 6
---	----------